


80141300



## Drukknopmodule 1x 2-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, berker W.1

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-40 - 30 °C

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)

10 mA

#### Functies

Met ruimtethermostaat

Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiepte

22 mm

Hoogte

44 mm

Breedte

45,70 mm

Diepte

40,50 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten

2

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie

Ja

#### Materiaal

Kleur

Grijs

RAL-code

7011, 7035

Materiaal

Duroplast

Afwerking oppervlakte

Glanzend, Mat

#### Schermb

Met display

Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

#### Teksten

Funcție

Funcție voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies