



80141400

IP55 



Drukknopmodule 2x 1-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, berker W.1

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Functies

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Hoogte 44 mm

Breedte 45,70 mm

Diepte 40,50 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Materiaal Duroplast

Afwerking oppervlakte Glanzend, Mat

Schermb

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies