



80141500



Drukknopmodule 2x 2-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, berker W.1

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-40 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)

10 mA

Functies

Met ruimtethermostaat

Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte

22 mm

Hoogte

44 mm

Breedte

45,70 mm

Diepte

40,50 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten

4

Bediening en signalering

Met led-indicatie

Ja

Materiaal

Kleur

Grijs

RAL-code

7011, 7035

Materiaal

Duroplast

Afwerking oppervlakte

Glanzend, Mat

Schermb

Met display

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Teksten

Functie

Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies