



80142170

IP20  



## Drukknopmodule 2-v, geïntegreerde busaankoppelaar, K/Q

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Scherf

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object