



80144326

IP20  °C 



Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 58,70 mm

Breedte 58,70 mm

Diepte 33,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Softfinish

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object