



80162773

IP20  °C 



Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K edelstaal

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 25 mm

Breedte 66,80 mm

Diepte 14,35 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Materiaal RVS, Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Scherf

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object