



80162785



## Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

#### Functies

Met ruimtethermostaat Nee

#### Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

#### Scherm

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object