


80262170



KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 1,10 - 1,10 m

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Minimale inschakelduur 10 s

##### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

##### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

##### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

##### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

##### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

##### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

##### Teksten

Drukknop Met toets voor automatisch/ON/OFF

Modus Met testmodus, Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiebereiken, Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF

Functie Aanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie

Montagewijze Met spreidklemmen, Met demontagebeveiliging