

**KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Aanbevolen montagehoogte 2,20 - 2,20 m

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Minimale inschakelduur 10 s

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee

**Spanning**

Netspanning via bus 21 - 32 V

**Leveringsomvang**

Inclusief busaankoppelaar Ja

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

**Detectie**

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Materiaal**

Materiaal Metaal, Kunststof

**Teksten**

Drukknop Met toets voor automatisch/ON/OFF

Modus Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF

Functie Aanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie

Montagewijze Met spreidklemmen, Met demontagebeveiliging

80262270