



80440100

 **IK04 IP21**

 14:23



## KNX therm. easy/system

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
Stroomverbruik in bedrijf	25 mA

#### Funcities

Centrale functie-eenheid voor zender/ac-toren	Ja
DCF77-ontvanger geïntegreerd	Nee
Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Ja

#### Materiaal

Materiaalgroep	Kunststof
Kleur	Zwart
RAL-code	9005

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK04
Beschermingsgraad IP	IP21

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

#### Spanning

Hulpspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V