




80660100



## KNX therm. met roomcontroller, easy/system

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|   |       |
|---|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
| Stroomverbruik tijdens bedrijf          | 25 mA |

#### Funcities

|   |     |
|---|-----|
| Centrale functie-eenheid voor zender/ac-toren | Ja  |
| DCF77-ontvanger geïntegreerd                  | Nee |
| Parallel bedrijf mogelijk                     | Nee |
| Met decentrale bediening                      | Ja  |

#### Materiaal

|                |           |
|----------------|-----------|
| Materiaalgroep | Kunststof |
| Kleur          | Zwart     |
| RAL-code       | 9005      |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte             | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 26 mm |

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                            | IK04 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -5 - 45 °C |
| Energiezuinigheidsklasse | IV (2%)    |

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hulpspanning        | 24 - 24 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |