



85121200

Relais module 230 V 1-v

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Montagewijze Met spreidklemmen