



85122200

Schakelmodule 2-v, 2-draads

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 12 - 40 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bijpost-ingang Met 2 bijpostingen voor impulsdrukker (maak-contact) eenvlaksbediening

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)