



85142177

### Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium

#### Technische eigenschappen

#### Gebbruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Spanning

Nominale spanning 12 - 12 V

#### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Geanodiseerd, Gelakt

Materiaal Aluminium, Thermoplast

#### Compatibiliteit

Geschikt met schakelaar Ja

Geschikt voor dimmer Ja

Geschikt voor jaloezie Nee

#### Teksten

Beveiliging Met demontagebeveiliging