



85221101

## Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.Classic, berker.net

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Teksten

Schakelmodus Met 2 mechanische en elektronisch ten opzichte van elkaar vergrendelde relaiscontacten

Bijpost-ingang Met 230 V-bijpostingen voor op en neer

Aftakpunt Aansluiting van bijposten jaloezie-impulsdrukpers, jaloezie-eenheden, jaloeziesleutelschakelaars

Aansluitwijze Met schroefklemmen