



85341239

**bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

##### Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

##### Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

##### Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

##### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

##### Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie

Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie,  
Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toets-  
bediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie  
gedurende 2 uur inschakelen