



85341273

bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Opbouwhoogte | 34 mm |

Detectie

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer | 0 - 0 m |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |

Materiaal

| | |
|-------------------------|------------------|
| Kleur | RVS |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Materiaal | RVS, Thermoplast |

Reikwijdte

| | |
|------------------------------|------|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 8 m |

Instellingen

| | |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

Functie

Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie,
Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toets-
bediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie
gedurende 2 uur inschakelen