



85342126

bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	2,20 - 2,20 m
Opbouwhoogte	34 mm

Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Materiaal	Thermoplast

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	8 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie

Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie,
Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toets-
bediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie
gedurende 2 uur inschakelen