



85342188

**bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat**

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Installatiehoogte	2,20 - 2,20 m
Opbouwhoogte	34 mm

#### Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

#### Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	8 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m

#### Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen
---------	---