



 85342229

**bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 2,20 - 2,20 m |
| Opbouwhoogte      | 34 mm         |

##### Detectie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Uitvoering sensor          | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer  | 0 - 0 m         |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 °       |

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish  |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Materiaal               | Thermoplast |

##### Reikwijdte

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 8 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts    | 6 m |

##### Instellingen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

##### Teksten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| Functie | Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen |
|---------|---|