



85346129



## KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,20 - 2,20 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Minimale inschakelduur 1 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Materiaal Thermoplast

#### Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie