



85421100

## Universele tastdimmer standaard 1-v

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 33,20 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele drukknop

#### Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

#### Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 120 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Bijpost-ingang Zonder 230 V-bijpostingangen

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)