



85655239

KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

Samenstelling

Aantal kanalen	2
Bedrijfscyclus zender	1 %

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm
--------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Thermoplast

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Reset-functie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding