




85745124



## KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Aantal kanalen 2

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

#### Functies

Looptijd 2 min

Astro-tijdverschuiving 2 h

Reservebatterij 8 h

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Kleur Aluminium

#### Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, 1 bedrijfsstand omhoog/omlaag. Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Beveiliging Met demontagebeveiliging

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Afmetingen

Hoogte 58,40 mm

Breedte 58,40 mm

Diepte 30 mm

Gerelateerde Systeem Serie berker Q.x