



85745173



IP20

14:23

KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Aantal kanalen 2

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Functies

Looptijd 2 min

Astro-tijdverschuiving 2 h

Reservebatterij 8 h

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, 1 bedrijfsstand omhoog/omlaag, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie Met demontagebeveiliging

Capaciteit

Aantal modules 0

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 70 mm

Diepte 30 mm

Gerelateerde Systeem Serie berker K.x