




85745224



KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Samenstelling

Aantal kanalen 1

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Functies

Astro-tijdverschuiving 2 h

Reservebatterij 8 h

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Materiaal

Kleur Aluminium

Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, prioriteit, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (schakelbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie Met demontagebeveiliging

Capaciteit

Aantal modules 0

Afmetingen

Hoogte 58,40 mm

Breedte 58,40 mm

Diepte 30 mm

Gerelateerde Systeem Serie berker Q.x