



85745277



IP20

14:23

## KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Aantal kanalen 1

Omschakeling zomer-/wintertijd Ja

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

#### Functies

Astro-tijdverschuiving 2 h

Reservebatterij 8 h

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Kleur Aluminium

#### Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, prioriteit, Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (schakelbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie Met demontagebeveiliging

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Afmetingen

Hoogte 55,10 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 30,10 mm

Gerelateerde Systeem Serie berker K.x