



928912505

## 1 - 10 V draipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI	Nee
--------------	-----

#### Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Hoogte	59,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	58 mm

#### Teksten

Verlichting	Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering), Met reserve zekering
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	6 A
Stuurstroom	50 - 50 mA

#### Materiaal

Kleur	Antraciet
Relativo Sistema	Berker Integro