



928912505

1 - 10 V draipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--------------|-----|
| Dimbaar DALI | Nee |
|--------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------------|----------|
| Diameter as | 4 mm |
| Inbouwdiepte | 22 mm |
| Hoogte | 59,50 mm |
| Breedte | 59,50 mm |
| Diepte | 58 mm |

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Verlichting | Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------------|
| Schakelstroom | 6 A |
| Stuurstroom | 50 - 50 mA |

Materiaal

| | |
|----------------------|----------------|
| Kleur | Antraciet |
| Gerelateerde Systeem | Berker Integro |