



928912509

## 1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Nee

#### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 22 mm

Hoogte 59,50 mm

Breedte 59,50 mm

Diepte 58 mm

#### Teksten

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 6 A

Stuurstroom 50 - 50 mA

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Relativo Sistema Berker Integro