



928912509

1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Nee

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 22 mm

Hoogte 59,50 mm

Breedte 59,50 mm

Diepte 58 mm

Teksten

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 6 A

Stuurstroom 50 - 50 mA

Relativo Sistema Berker Integro