




ATA122009016



## LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	24 mm
Lengte	2100 mm
Binnendoorsnede	240 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----