

LFK, bodemprofiel m perforatie + deksel, 12x20 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	24 mm
Lengte	2100 mm
Binnendoorsnede	240 - 240 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

ATA122009016B