



ATA205039016

LFK, variabele buitenhoek voor goot 20x50 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	52 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
Gerelateerde Series	ATA 20x50