



BD263N

## Aardlekelement 2-polig 63 A 30 mA klasse A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning $U_e$	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	30 mA
Nominale stroom	63 A

#### Uitvoering

Aantal polen	2
Positie N-aansluiting	Rechts

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

#### Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	92 mm