



BE363N

Aardlekelement 3-polig 63 A 100 mA klasse A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom I_{dn}	100 mA
Nominale stroom	63 A

Uitvoering

Aantal polen	3
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm