



BRS651301VERZ



BRS, bodemprofiel 65x130 mm, 2 m, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7700 - 7700 mm ²

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Dekselbreedte 2	0
Dekselbreedte 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

Compatibiliteit

Formaat apparaat-inbouw	Standaard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, installatieautomaten-inbouw
-------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
---------------------	-----

Aantal kabelhouders per meter

0

Met beschermfolie

Ja