



BS463N

### Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning $U_e$	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

##### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	1000 mA
Nominale stroom	63 A

##### Uitvoering

Aantal polen	4
Positie N-aansluiting	Rechts

##### Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

##### Aansluitmogelijkheden

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

##### Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm