



DAS2452700ELN



**DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Diepte	132 mm
Breedte	132 mm
Installatiehoogte	2,7 - 3,0 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	4300 - 4300 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

**Samenstelling**

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

**Kabel**

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

**Installatie, montage**

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium