



DAS452700ELN



DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	66 mm
Breedte	66 mm
Installatiehoogte	2,7 - 3,0 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	1200 - 1200 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium