



DAS453000ELN



DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	66 mm
Breedte	66 mm
Installatiehoogte	3,0 - 3,3 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	1200 - 1200 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium