



EC350

kWh-meter 3-fasen, directe meting 63 A, 1 tarief, 4 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	3P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Maximale meetcircuitstroom	63 A

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Directe aansluiting
-----------------------	---------------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	Enkeltarief

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen	
Opgenomen vermogen VA	8,40 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,80 W