



EC378

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A M-Bus, 4 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	M-BUS
------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6000 A
Maximale meetcircuitstroom	6000 A

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functies

Type tarief	Multi-tarief
-------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	10 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	2 W