



ECN140D

## kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Maximale meetcircuitstroom	40 A

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

#### Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	18 mm
Diepte	58 mm

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Optisch
------------------	---------

#### Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede van meetingang	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	16 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	1 - 1 NM
----------------	----------

#### Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 40,0 A
Meetbereik spanning L-N	184 - 276 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz

#### Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

#### Functies

Nauwkeurigheidsklasse	B
Tariefuitvoering	Enkeltarief
Is gekalibreerd	Ja
<b>Veiligheid</b>	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
<b>Vermogen</b>	
Opgenomen vermogen VA	2 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W