



EE171



Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 15 s

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm²

Capaciteit

Aantal modules 3

Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail, Verlengingssensor voor wand- en plafondmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 53 mm

Diepte 65 mm