



EE180



IP20

Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 1 wissel 16 A

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	DIN-rail
Aantal functiekanalen	1
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel
Schaltart / Variante	wissel
Aantal modules	2
Functie van de drukknop	ja
Weergave/display	LC-display met verlichting
Aanwezigheidstoets	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfsspanning	14
Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	16 A
Max. stroom bij cos phi 0.6 in aantal cycli	10 A
Schakelstroom bij cos $\varphi = 0,6$	max. 10 A
Diepte geïnstalleerd product	65 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Lengte in mm	35 mm
Breedte geïnstalleerd product	65 mm
Moduulbreedte	2 TE
Frequentiebereik	50...60 Hz
Maximaal vermogen met fluorescentielampen	1000 VA
Opgenomen vermogen in VA	6 VA
Vermogen gloeilampen	0 / 2300 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	2 W
Vermogensverlies bij vollast	≈ 2 W
Vermogensverlies per spoel	0.3 W
Maximaal uitschakelvermogen fluorescentielampen parallel gecompenseerd	400 W
Maximaal uitschakelvermogen fluorescentielampen serie gecompenseerd	1000 W
Loopnauwkeurigheid	± 1,5 s/dag
Reservetijd [jaren]	≈ 5 a
Batterij/accu	met batterij type: LS14250

Voedingsspanning	230 V +/- 15 %
TI-lampen	max. 1000 VA
Max. verm. met fluorescente lampen (par)	400 VA
Max. vermogen met fluorescentielampen gecompenseerd in serie (duoschakeling)	1000 W
TL lampen parallelgecompenseerd	400 VA
Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 2300 W
Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
Aderdoorsnede (flexibel)	1...6 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1...6 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	1 wissel, potentiaalvrij
Aansluittype	met schroefklemmen
Aantal programma stappen	56
Aanpassing aan winter /zomertijd	automatisch
Verfijning van de programmering	1 mn
Astronomisch-programma	1
Programmeren	Programmeren zonder netspanning mogelijk met automatische omschakeling zomer-/wintertijd
Tijd	
Aantal kanalen	1
Aantal schakeltijden voor aan/uit	56
Aan / uit forceerbaar	0
Gangreserve	5 jaar
Cyclusprogramma	Ja
Vakantieprogramma	Nee
Toevalsprogramma	Nee
Cyclus	weekklok
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Sleutel	Met programmeersleutel
Bedrijfstemperatuur	-10...55 °C
Nauwkeurigheid	1,5
Opslag-/transporttemperatuur	-20...60 °C
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING