



EE181

IP20

## Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

#### Verlichting

Max. belasting fluorescentielamp in serie	1000 W
---	--------

#### Funcities

Gangreserve in jaren	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

#### Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	1,5 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	2

#### Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +55 °C
---------------------	--------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	3,50 mm
Diepte	64 mm