



EE181



## Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
|-----------------------------|--------|

#### Verlichting

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maximale belasting TL-lampen | 1000 W |
|------------------------------|--------|

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Gangreserve (jaren)       | 5 y |
| Met netwerksynchronisatie | Nee |
| Met kwartssynchronisatie  | Ja  |

#### Samenstelling

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Gangnauwkeurigheid per dag | 1,5 s |
| Met impulsprogramma        | Nee   |
| Aantal kanalen             | 2     |

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Soort contact                   | 1x wissel                |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Instellingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Dagprogramma  | Ja  |
| Weekprogramma | Ja  |
| Jaarprogramma | Nee |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - +55 °C |
|---------------------|--------------|

#### Teksten

|               |  |
|---------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                       |
| Functie       | Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel |

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 85 mm   |
| Breedte | 3,50 mm |
| Diepte  | 64 mm   |