



EE203

Schemerschakelaar 2 kanaals geschikt voor cascade-schakeling, incl. opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 58 mm