



EE610



Led-decolamp met bewegingsmelder

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	4 - 4 m
-------------------	---------

Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	12 - 12 m
Detectiehoek	140 - 140

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC), Kunststof

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------